

7" Diagonale, Écran Plat LCD



Stock **#35-128** FIN DE SÉRIE CONTACT

⊖ 1 ⊕

€169,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€169,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Monitor

Résolution (MegaPixels):
0.50

Alimentation d'Énergie:
100 - 240 VAC Included

Consommation de Puissance (W):
7.5

Dimensions (mm):
179.6 x 120 x 23

Poids (g): 870
Pas de Masque (mm): 0.135 x0.416
Taille de l'Écran, Diagonale (pouces): 6.4
Résolution: 1440 x234
Angle de Vue Maximum, MVA (°): Left/Right/Down 70, Up 50
Entrées/Sorties : Mni Phone Jack (RCA Adapter Included)
Zone Active (mm): 154.08 x86.58
Format Signal: NTSC/ PAL
Contraste: 400:1 (typical)
Luminosité (cd/m²): 400
Temps de Réponse (ms): Tr: 12ms Tf: 18ms
Standards de Sécurité: FCC Class B
Video Input: NTSC/PAL

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner