

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Laser Cie en Main a Prix Economique, 640 nm , 50 mw



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Stock #35-074 3-4 JOURS



1



€2.800,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€2.800,00

Qté 10+

€2.520,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Puissance de Sortie (mW):
50

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad°C):
<0.05

Polarisation: >50:1
Stabilité de Puissance (%) : <2% RMS over 4 hours
Dimensions (mm) : 143.5 x 73.0 x 46.2
Longueur d'Onde (nm) : 640.00
Qualité Mode, M² : <1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm) : ±5
Alimentation d'Énergie : 153.0 x 155.0 x 92.0
Temps d'Échauffement (minutes) : <10
Alimentation : 85-264VAC
Fréquence de Modulation (kHz) : 1-10
Diamètre du Faisceau (mm) : 3.00
Type de Sortie : Free Space
Type de Laser : Diode
Divergence de Faisceau (mrad) : <1.0
Classe CDRH : IIIb
Couleur : Red
Beam Height from Base Plate (mm) : 24.8
Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures) : >10,000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme