

[Afficher tous les 53 produits de la même famille.](#)

Cache Objectif 64mm (longueur obj. max = 51mm)

See More by [IDS Imaging Development Systems](#)



#62-066

Stock **#62-066** 5 In Stock

-

1

+

€127^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€127,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Camera Accessory

Type:

Remarque:
Accommodate C-Mount lens up to 51mm in length
(without thread), 35mm in diameter

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

- Conception pour endroits difficiles
 - Boîtier robuste IP65/67 pour une protection contre la poussière et l'eau
 - Compatibles avec les [Objectifs Série Cw TECHSPEC®](#)
 - Accessoires et éclairage conformes à la norme IP65/67 également disponibles
- Les Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d'IDS Imaging sont dotées de boîtiers robustes conformes à la norme IP65/67 pour résister aux environnements industriels difficiles, offrant une protection contre la saleté, la poussière et l'eau. Ces caméras offrent une fonctionnalité plug-and-play et ne nécessitent aucun boîtier supplémentaire lorsqu'elles sont associées aux [Objectifs Série Cw TECHSPEC®](#). Dotées d'accessoires conformes à la norme IP65/67, ces caméras utilisent la dernière plateforme Peak SDK d'IDS Imaging qui est compatible avec les normes GenICam et GigE Vision, simplifiant ainsi l'intégration dans des systèmes et le développement de logiciels. Les caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d'IDS Imaging sont idéales pour une grande variété d'applications exigeant une résistance au lavage et à la poussière, notamment l'automatisation des usines, la technologie médicale et la vision industrielle.

Informations techniques

