

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Anneau Lumineux LED 4" à Distance de Travail Étendue avec Monture à Barillet, 660 nm

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-785 3-4 JOURS



1



€740,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€740,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Diamètre (mm):
100.00

Diamètre Interne (mm):
55.5

Numéro de Modèle:

RL4260B-660EDF-IC
Monture: 3 screw Barrel Mount
Température d'Utilisation (°C): 0 to 65
Diamètre Externe (mm): 100.00
Filetage: M4 x4
Longueur d'Onde (nm): 660.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de LEDs: 60.00
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 50.8 (2")
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Ring Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)