

6mm Dia. x 6mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens



Stock **#27-722** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.00 +0.00/-0.10

Distance Focale Arrière BFL (mm):
5.00

Distance Focale EFL (mm):
6.00

Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
N-SK18

Centrage (arcmin): 6.00
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.65
Rayon R₁ (mm): 7.02
Ouverture Utile CA (mm): ≥5.1
f#: 1.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.5
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.38 - 2.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner