

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Monture Cinématique, 6"



#53-039 6" Kinematic Mount

Stock **#53-039** [CONTACT](#)

-

1

+

€575⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€575,00 prix unitaire
Qté 5-9	€507,70 prix unitaire
Qté 10-25	€467,70 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Adjustable - Tip-Tilt	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
2.66	Poids (lbs):
	Construction:

Black Anodized Aluminum	
±4.0	Angle d'Inclinaison (°):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Montage autonome du fermoir (monture 8-32) ou avec encadrement cinématique
- Accepte des optiques ayant un diamètre allant jusqu'à 4 1/4"
- Fine résolution angulaire cinématique

Ce composant peut être utilisé avec des composants ayant un diamètre allant jusqu'à 4Ziv". Monté tout seul sur le trou taraudé 8-32 de la base, ou sur le cadre cinématique 6", le fermoir centre précisément vos composants sans risquer de les déformer avec des pinces de bordure gênantes. La monture cinématique possède une base permettant un montage plus rapide. Les écrous de blocage permettent la position du fermoir d'être fixe, sécurisant un mouvement accidentel. Le montage se compose d'un mouvement de pivot cinématique avec suspension orthogonale à trois points. L'ajustement est fait par trois écrous 64 pitch. La construction est en aluminium anodisé noir.

Informations techniques

