

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

700mm Bras Gooseneck, Illumination Angulaire, Ill. Quartz Halogène



Stock **#58-077** [CONTACT](#)

- 1 +

€167^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€167,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Type d'Éclairage:	Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Géométrie:	Spot Light
Mode d'Éclairage:	Constant
Propriétés optiques	
Couleur:	White

Conformité réglementaire

[Visionner](#)

Certificate of Conformance:

Description produit

- Puissance de Sortie de 20W
- Bras Flexible
- Options à Focalisation et à Aire Disponibles

Les illuminateurs quartz halogène se composent d'une ampoule Halogène 12V/20W dans un logement polyamide d'impact élevé. Un réflecteur Dichroïque dissipant de chaleur procure une large illumination angulaire ou un spectre étroit. La tête de la lampe est montée sur un bras gooseneck de 700 ou 500mm s'ajustant facilement à tout angle. Les lampes peuvent être sécurisées directement à un banc ou peuvent être montées sur une table, ou un fermoir ajustable C, listés ci-dessous.