

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Modele Standard, Force par le Cote, Micrometre Imperial, 70mm



70mm, Side Drive, Solid Top, Micrometer Stage

Stock #66-430 3-4 JOURS



1



€435,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€435,00

Qté 3+

€379,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:  
Linear (X)

Guide System:  
Crossed Roller Bearing

Mécanisme:  
English Micrometer

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Position de la Vis:</b><br>Side Drive           |
| <b>Type:</b><br>English                            |
| <b>Taille de Plateau (mm):</b><br>70 x 70          |
| <b>Course (pouces):</b><br>0.5                     |
| <b>Filetage au Centre:</b><br>1/4-20               |
| <b>Construction:</b><br>Aluminium Stage            |
| <b>Pas de Vis-Mère (mm):</b><br>0.635              |
| <b>Capacité de Charge (kg):</b><br>8               |
| <b>Filetage:</b><br>(8) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56 |
| <b>Taille de Plateau (pouces):</b><br>2.75 x 2.75  |
| <b>Précision (µm):</b><br>2                        |
| <b>Pitch (arcsec):</b><br>30                       |
| <b>Yaw (arcsec):</b><br>25                         |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |