

Table de Positionnement X-Y, 70 mm de déplacement



70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

Stock **#39-930** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€764,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€764,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X-Y)

Guide System:
Dovetail

Mécanisme:
Rack and Pinion

Position de la Vis:
Center Drive

Type:

Universal (No Holes)
Taille de Plateau (mm): 100 x 100
Course (mm): 70 (±35mm) in X and Y
Course (pouces): 2.75 (±1.37) in X and Y
Construction: Black Anodized Aluminum
Hauteur (mm): 45
Capacité de Charge, Normale (kg): 10
Remarque: Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.
Course par Tour de 360° (mm): 18
Poids (kg): 0.83

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner