


TECHSPEC® Film Polarisant à Grille Métallique Stabilisé, 75 x 75 mm



TECHSPEC® Wre Grid Polarizing Film

Stock **#20-238** [CONTACT](#)



1



€272,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€272,00

Qté 11+

€232,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 - 45

Rapport d'Extinction:
>1415:1 @ 0° AOI, 550nm

Substrat: □

Aluminium Wires on COP
Température d'Utilisation (°C): 60 Max @ 90% RH 105 in dry conditions
Dimensions (mm): 75 x 75
Épaisseur (mm): 0.19
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.030
Transmission (%): 84.9 (typical @ 550 nm)
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm): +0/-0.3
Construction: Wire Grid
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1200
Orientation Axiale: 0° ± 1.5°, marked by Notch

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

