

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289



Stock #22-221

3-4 JOURS



1



€2.521,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.521,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide

Mécanisme:
Precision Lead Screw

Type: Universal (Metric & English)
Taille de Plateau (mm): 65 x 270.5
Course (mm): 75
Précision (µm): 45 (unidirectional)
Contrecoup (µm): <18
Encodeur: No
Hauteur (mm): 35.8
Capacité de Charge (kg): 50
Contrôle Manuel / Indicateurs LED: Yes
Fabricant: Zaber Technologies Inc.
Remarque: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Température d'Utilisation (°C): 0 - 50
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #23-662 Korea: #33-773 China: #15-294
Répétabilité (µm): <3
Résolution (µm): 0.49609375
Vitesse (mm/sec): 0.0003 to 280
Force (N): <75
Moteur: 2-Phase Stepper
Poids (kg): 1.2
Interface: USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Maximum Operating Current (mA): <1450

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme