

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #30-976 3-4 JOURS

1 €495,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€495,00

Qté 6+

€420,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
76.56 +0.00/-0.08

Distance Focale EFL (mm):
849.96

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm):

838.69
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 73.25
Centrage (arcmin): 5.00
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 13.08
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 10.16
Rayon R₁ (mm): 497.21
Rayon R₂ (mm): -345.82
Rayon R₃ (mm): -344.20
Rayon R₄ (mm): -1227.86
Épaisseur au Bord ET (mm): 21.27
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF2
Qualité de Surface: 60-40
f/#: 11.1
Ouverture Numérique NA: 0.05
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Construction: Unmounted, Airt spaced 0.10mm
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner