

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

Stock #24-777 3-4 JOURS



1



€795,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€795,00

Qté 10+

€715,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
76.20 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):

500.00 @5µm
Traitement: Uncoated
Substrat: ☐ Calcium Fluoride (CaF₂)
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ
Centrage (arcmin): <3
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.70 ±0.20
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.00
Rayon R₁ (mm): 398.10
Rayon R₂ (mm): 398.1
Ouverture Utile CA (mm): 68.58
f/#: 6.56
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Ouverture Numérique NA: 0.08
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 8000
Numéro de Modèle: CF-BX-76-500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner