

6,5 mm Diamètre x 6 mm EFL, Lentille Condenseur



Stock **#43-480** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€24,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€24,00

Qté 11+

€21,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
6.50

Distance Focale EFL (mm):
6.00

Ouverture Numérique NA:
0.58

Substrat: ☐ Float Glass
Tolérance Distance Focale (%) : ±7
Traitement: Uncoated
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Épaisseur Centrale CT (mm) : 3.40 ±0.2
f/#: 0.86
Biseau: Protective bevel as needed
Rayon R₂ (mm) : Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 350 - 2000
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner