

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 8" de Dia. x 40" FL Non Traite, Miroir Parabolique



Stock #32-073-000 3-4 JOURS

1 €843,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€843,00

Qté 3+

€717,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:

BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%):

±1.5

Qualité de Surface:

60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 8.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 203.20 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 40.0
Distance Focale EFL (mm): 1,016.00
Radius of Curvature (mm): 2,032.00
Ouverture (f/#): f/5
Traitement: Uncoated
Type de Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 183
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.37
Épaisseur au Bord ET (mm): 34.80
Type: Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner