

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 8" de Dia. X 48" FL Aluminum Protege, Miroir Parabolique



Stock #32-074-522 CONTACT

1 €943,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2

€943,00

Qté 3+

€802,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat:

BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%):

±1.5

Qualité de Surface:

60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 8.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 203.20 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 48.0
Distance Focale EFL (mm): 1,219.20
Radius of Curvature (mm): 2,438.40
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 183
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.37
Épaisseur au Bord ET (mm): 34.80
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.4 - 2
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme