

TECHSPEC® 8" de Dia. x 48" FL Non Traité, Miroir Parabolique



Stock **#32-074-000** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€843,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€843,00

Qté 3+
€717,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Tolérance Distance Focale (%): ±1.5

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 8.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 203.20 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 48.0
Distance Focale EFL (mm): 1,219.20
Radius of Curvature (mm): 2,438.40
Ouverture (f/#): f/6
Traitement: Uncoated
Type de Traitement: Uncoated
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 183
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.37
Épaisseur au Bord ET (mm): 34.80
Type: Parabolic Mirror

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner