

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Stock #18-643 3-4 JOURS

- 1 +

€1.220,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.220,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
IR

Tension d'Entrée (V):
24V

Numéro de Modèle:
BL31308-850IC

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50

Dimensions (mm): 216.4 x 32.2 x 21.7
Longueur d'Onde (nm): 850.00
Poids (g): 263
Durée de Vie LED (heures): 50000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Zone Active (mm): 204.4 x 25
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Backlight
Mode d'Éclairage: Constant
Norme Environnementale: IP50
Courant d'entrée minimum: 0.8A

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)