

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

## Rétroéclairage à Éclairage Périphérique, 940 nm, 8" x 8"

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #73-922 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.430<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+ €1.430,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:  
BX2-200200940I4

Durée de Vie LED (heures):  
50,000

Type d'Éclairage:  
LED Illuminator

Fabricant:  
Advanced Illumination

Backlight **Géométrie:**

Constant **Mode d'Éclairage:**

## Propriétés physiques et mécaniques

259.1 L x 259.1 W x 19.1 T **Dimensions (mm):**

8 x 8 **Zone Active (inches):**

## Propriétés optiques

NIR **Couleur:**

940 **Longueur d'Onde (nm):**

## Connectivité matérielle & interfaçage

**Alimentation d'Énergie:**  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

## Environnement & durabilité

0 - 35 **Température d'Utilisation (°C):**

## Conformité réglementaire

[Dispensé](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **Reach 247:**

## Description produit

- 30% plus Lumineux qu'un Éclairage Comparable Monté en Surface
- Illumination Homogène peu Chauffante

Les Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination sont des solutions alternatives aux éclairages montés en surface et sont hautement performants. Ils fournissent une illumination homogène peu chauffante et qui est 30% plus lumineuse que les éclairages montés en surface de taille égale. Pour simplifier l'intégration de systèmes, ces rétroéclairages comprennent des supports et des rails de montage pour des écrous M6. Une option de réglage d'intensité manuelle est également disponible pour une plus grande flexibilité.

**Remarque :** Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément. L'intensité des unités ne peut pas être réglée.