

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 8mm Diamètre, N-BK7, Lentille Demi Bille**



TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

Stock **#45-936** **20+ In Stock**

€63<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €63,00 prix unitaire             |
| Qté 11-49         | €56,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Half-Ball Lens **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

8.00 **Diamètre (mm):**

±0.05 **Tolérance Épaisseur Centrale (mm):**

Rayon R (mm):

4.00

Tolérance Rayon ( $\mu\text{m}$ ):

+0.0/-1.5

Épaisseur (mm):

4.00

Tolérance Diamètre ( $\mu\text{m}$ ):

$\pm 2.5$

## Propriétés optiques

Substrat:

N-BK7

Traitement:

Uncoated

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

350 - 2200

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 240:

Conforme

## Description produit

- Lentilles hémisphériques pour le couplage de fibres
- Lentilles collimatrices

Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont idéales pour des applications telles que la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) peuvent être interchangeables avec des Lentilles-Billes complètes si les contraintes physiques d'une application exigent une conception plus compacte. Ces lentilles collimatrices sont non traitées, avec une gamme de longueurs d'onde de 350-2200 nm. Les Lentilles Demi-Billes en N-BK7 TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 0,50 à 10,00 mm.

## Informations techniques

