

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Set de Tiges, 80 mm de Longueur



Stock **#62-891** 10 In Stock

-

1

+

€100⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€100,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Metric	Type:
--------	-------

Post Set	Remarque:
----------	-----------

Propriétés physiques et mécaniques

100 **Ajustement à Hauteur Fixe Total (mm):**

Poids (g):	
4 x210	

Longueur (mm): 80.00

20.00	Diamètre (mm):
-------	----------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
----------	------------

Certificate of Conformance:

Conforme

Description produit

- Large Taille de 200mm x 120mm
- Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
- Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail

Nos Plateformes à Ajustement de Hauteur sont idéales pour ajuster la hauteur d'un système optique. Un système complet nécessite le Set Platine (Stock #62-889) et l'un des quatre Sets de Tiges. Le Set Platine inclut la platine du dessus et du dessous. Les Sets de Tiges incluent (4) M6 S.H.C.S. et une clef Allen. Les tiges ont des filetages Mâle et Femelle M6. Les Sets de Tiges ont des longueurs de 60mm, 80mm, 130mm et 180mm permettant de créer un ajustement à hauteur fixe.

Informations techniques

