

# 85 x 50mm Metric Base Plate



Stock #58-996 20+ In Stock

-

1

+

€34<sup>.50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €34,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

|        |       |
|--------|-------|
|        | Type: |
| Metric |       |

## Propriétés physiques et mécaniques

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 85.00 | Longueur (mm):  |
| 50.00 | Largeur (mm):   |
| 7.00  | Épaisseur (mm): |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Black Anodized Aluminum    | Construction:               |
| 6                          | Nombre de Fentes:           |
| Filetage & montage         |                             |
| (4) M4 x 0.7, (5) M6 x 1.0 | Filetage:                   |
| Conformité réglementaire   |                             |
| Conforme                   | RoHS 2015:                  |
| Visionner                  | Certificate of Conformance: |
| Conforme                   | Reach 250:                  |

## Description produit

- Deux options de tailles
- Deux options de plateforme : impériale ou métrique
- Impériale : 4 trous #8-32 sur 1/2" carré et 4 trous 1/4-20 sur 25 mm carré
- Métrique : 4 trous M4 x 0.7 sur 12,5 mm carré et 4 M6 x 1 sur 25 mm carré
- Platinés en aluminium

Ces bases ont des filetages métriques ou impériaux et trou central additionnel M6 x1 ou 1/4-20. Elles ont également des fentes permettant et assurant une complète utilisation sur des platines métriques ou impériales. Les bases de 85 mm x 50 mm ont les mêmes trous et fentes que les 60 mm x 35 mm, mais avec l'ajout de courtes fentes pour davantage de flexibilité.

## Informations techniques

