

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre 880 nm CWL, 50 nm FWHM, 25 mm de Diametre Monte



Stock #65-748 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

1 €165,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€165,00

Qté 10+

€148,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:

≥3.0
Ouverture Utile CA (mm): 21.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 880.00 ±15
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): ±15
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 50.00 ±15
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±15
Transmission Min. (%): ≥55
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: LED/Laser Cleanup
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner