

TECHSPEC® $\lambda/10$ Plan Silice Fondue 8" Dia, Or Protégé



Stock #31-390-566 3-4 JOURS

- 1 + **€4.088,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-2
€4.088,00
Qté 3+
€3.679,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Surface Arrière:
Commercial Polish

Qualité de Surface: 60-40
Diamètre (mm): 203.20 +0.0/-1.0
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Spécification du Traitement: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 182.88
Remarque: Flatness is specified as Peak to Valley
Épaisseur (mm): 38.10 ±2.5
Tolérance Épaisseur (mm): ±2.5
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.7 - 10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Damage Threshold, Reference:  0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme