

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

8" X 10" , Fenetre Plastique EMI Traitee ITO



Stock #83-748 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€54,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€54,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Biseau:
Protective as needed

Dimensions (mm):
203.20 x254.00

Dimensions (pouces):
8.00 x 10.00 ±0.010

Épaisseur (mm):
1.27

Épaisseur (pouces):
0.05 ±0.005

Traitement: S1: BBAR (450-650nm) S2: ITO Coating
Spécification du Traitement: Surface 1: R _{avg} <1% @ 450 - 650nm Surface 2: Clear Hard Coated
Construction: Silver Busbar Shielding Termination
Bords: Fine Ground
Substrat: PET
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Longueur (mm): 254.00
Largeur (mm): 203.20
Efficacité du Blindage @ 100MHz (dB): 49.00
Protection (Ω/ Sq): 8.00
Transmission de la Lumière Visible VLT (%): >84

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner