

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #88-511 [CONTACT](#)

-

1

+

€1.139,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€1.139,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur: Red
Numéro de Modèle: BX0808-625-IC
Température d'Utilisation (°C): 0 to 60
Dimensions (mm):

267.5 L x 267.5 W x 20.1 D
Longueur d'Onde (nm): 625.00
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de Chaînes: 1.00
Zone Active (inches): 8 x 8
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Backlight
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)