

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Polariseur Lineaire Plastique 600 x 900 mm, Non Monte (XP42-200)



Stock #86-201 ☐ En Stock

-

1

+

 €515,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€515,00

Qté 6+

€436,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Rapport d'Extinction:
9000:1

Substrat: ☐
[XP42-200 on PMMA](#)

Longueur (mm):
900.00

Température d'Utilisation (°C):

-40 to +80
Dimensions (mm): 600.0 x 900.0 +0.0/-3.0
Épaisseur (mm): 2.22 ±0.25
Transmission (%): Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004
Type: Linear Polarizer
Construction: Polarizing Film on PMMA
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Efficacité de la polarisation (%): >99.98
Largeur (mm): 600.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme