

90°, 355 nm, Rotateur de Polarisation en Quartz Cristallin



Crystalline Quartz Polarization Rotators

Stock **#34-310** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€304,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€304,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
>18.0

Traitement:
R_{avg} <0.2% per surface

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
355

Diamètre (mm):
25.40

Substrat: ☐
Crystalline Quartz
Longueur (mm): 25.40
Qualité de Surface: 20-10
Type: Polarization Rotator
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/8 @ 633nm
Parallélisme (arcsec): <10
Épaisseur de Monture (mm): 6.0
Damage Threshold, By Design: ☐
>10 J/cm² @ 10ns
Largeur (mm): 6.00
Polarization Rotation: 90° (clockwise)
Rotational Accuracy: <5 arcmin
Monture: Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner