

9mm Dia. x 9mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens



Stock **#27-728** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€14,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€14,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
9.00 +0.00/-0.10

Distance Focale Arrière BFL (mm):
7.86

Distance Focale EFL (mm):
9.00

Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
N-SK18

Centrage (arcmin): 6.00
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.53
Rayon R₁ (mm): 10.77
Ouverture Utile CA (mm): ≥7.65
f#: 1.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.5
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.38 - 2.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner