

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 9mm Dia X -12mm FL Doublet Achrom. Neg., traite VIS 0



Stock #62-481 FIN DE SÉRIE ☐ En Stock [D'autres traitements](#)

1 €31,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€31,95

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-12.00

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Distance Focale Arrière BFL (mm): -13.78
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 8.1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 1.50 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.50 ±0.05
Rayon R₁ (mm): -6.98
Rayon R₂ (mm): 6.98
Rayon R₃ (mm): 23.22
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.79
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF5
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.33
Ouverture Numérique NA: 0.38
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Negative Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner