

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Lentille Rectangulaire PCV, Qualité 1, 9 mm L x 12,5 mm l x -22 mm FL



Stock **#74-789** FIN DE SÉRIE **20+ In Stock**

-

1

+

€10^{,25}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€10,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
PCV Rectangular Lens	Type d'Optique:
Propriétés physiques et mécaniques	
9.0 x 12.5	Dimensions (mm):
Propriétés optiques	
-22.00	Distance Focale EFL (mm):

Propriétés des matériaux	
Grade 1	Catégorie:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
- Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
- Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique [Grande Liquidation : Optiques](#)

Les Lentilles Rectangulaires sont semblables à des singulets et à des doublets habituels, mais elles ont une forme rectangulaire plutôt qu'une forme circulaire. Elles sont utilisées comme loupes ou pour une projection et une réduction aux dimensions non standard. Les lentilles rectangulaires d'ancrage sont utilisées pour réduire le poids dans certains systèmes optiques.

Les Lentilles Rectangulaires de Qualité Expérimentale sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

Remarque : Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.