

[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

## Loupe 9X et Réticule (Métrique)



Stock #02-048 **3 In Stock**

- 1 + €182<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+ €182,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Metric Reticle **Type:**

Kellner-type / AR coated **Type d'Optique:**

Nylon case (#36-286) is sold separately. **Remarque:**

## Propriétés physiques et mécaniques

0.75 **Champ de Vision (pouces):**

0.68 **Diamètre de la Lentille Incluse (pouces):**

27.00 **Diamètre Réticule (mm):**

1.25 **Hauteur (pouces):**

40.8 **Poids (g):**

## Propriétés optiques

0.75 **Distance de Travail (pouces):**

## Conformité réglementaire

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

## Description produit

- Base transparente
- Fort grossissement, large champ
- Réticule inclus

Cette loupe est excellente pour déterminer la qualité papier et l'absorption de l'encre. La base acrylique accepte la lumière émise et se pose directement sur l'objet en question pour une analyse proche et uniforme. La focalisation torique avec la bague d'arrêt permettent un réglage permanent.

L'adaptateur au contact du réticule accepte sur la base tous les réticules ayant un diamètre de 27 mm.

**Remarque :** L'Etui en Nylon ([#36-286](#)) est vendu séparément.

### Description du Réticule

Graduations linéaires pour des mesures critiques en Métrique ou Impérial (pouces). Echelle Impériale/pouce: 0 à 0,75" en incrément de 0,005", chiffrée tous les 0,025. Métrique: échelle de 0 à 20 mm en incrément de 0,1 mm, chiffrée tous les 1,0 mm.