

Caméra de Microscope PowerPack Ace 2,3 MP



Ace 2.3 MP, Basler PowerPack Microscopy Camera (Front)



Stock **#34-709** 3-4 JOURS

- 1 +

€1.869,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.869,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Color Microscopy Camera

Fabricant:
Basler

Filetage:

1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#)

Tampon d'Image: Not Specified
Remarque: Accessories include a USB3 cable
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: Ace 2.3 MP
Composante d'Imagerie: Sony IMX249
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1/1.2"
Résolution (MegaPixels): 2.30
Pixels (H x V): 1,920 x 1,200
Taille de Pixel, H x V (µm): 5.86 x 5.86
Aire Active, H x V (mm): 11.25 x 7.03
Taux d'Image (fps): 40.00
Contrôle d'Exposition: Manual and Automatic
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): Not Specified
GPIOs: Not Specified
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 73.00
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme