

Lentille Achromatique Non Traitée, 6,25 mm de dia. x 35 mm FL



Stock #32-306 **FIN DE SÉRIE** 7 In Stock

⊖ 1 ⊕ €11⁹⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€11,95 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Achromatic Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

6.25 +0.00/-0.05 **Diamètre (mm):**

±0.1 **Tolérance Épaisseur Centrale (mm):**

1.00 **Centrage (arcmin):**

2.86 Épaisseur au Bord ET (mm):

2.30 Épaisseur Centrale CT 1 (mm):

0.90 Épaisseur Centrale CT 2 (mm):

Propriétés optiques

35.00 Distance Focale EFL (mm):

[N-BK7 / N-SF5](#) Substrat: □

5.6 f#:

0.08 Ouverture Numérique NA:

Uncoated Traitement:

33.59 Distance Focale Arrière BFL (mm):

632.8 Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):

±2 Tolérance Distance Focale (%):

23.14 Rayon R₁ (mm):

-14.51 Rayon R₂ (mm):

-38.86 Rayon R₃ (mm):

40-20 Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

[Visionner](#) Certificate of Conformance:

Description produit

- Jusqu'à 80 % de Remise
- La Disponibilité est Limitée

- Déstockage final, les Produits ne pourront pas faire l'Objet d'un Retour

Ici vous trouverez nos meilleurs offres de produits discontinués. Découvrez les offres d'optiques, d'[imagerie](#) et de [photonique](#). La quantité des produits est très limitée, donc ils sont à saisir rapidement.

Dépêchez-vous et faites des économies sur tous les produits fin de stock. Pour des offres supplémentaires, consultez notre [déstockage permanent](#).

Malheureusement nous ne pouvons pas accepter des retours de ces produits de déstockage final. Informations supplémentaires sur les produits ne sont pas disponibles.

Montures compatibles