

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Lentille Achromatique Non Traitée, 6,25 mm de dia. x 35 mm FL



Stock **#32-306** FIN DE SÉRIE **7 In Stock**

-

1

+

€13^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€13,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

🔊 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm):
3.8600000000

#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm):
2.3600000000

Caractéristiques du produit

Achromatic Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

2.30 **Épaisseur Centrale CT 1 (mm):**

0.90	Épaisseur Centrale CT 2 (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05	Diamètre (mm):
2.86	Épaisseur au Bord ET (mm):
±0.1	Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
1.00	Centrage (arcmin):

Propriétés optiques	
33.59	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Uncoated	Traitement:
35.0000000000	Distance Focale EFL (mm):
N-BK7 / N-SF5	Substrat:
0.08	Ouverture Numérique NA:
23.1400000000	Rayon R ₁ (mm):
-14.51	Rayon R ₂ (mm):
-38.86	Rayon R ₃ (mm):
40-20	Qualité de Surface:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
632.8	Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):
5.6	f/#:

Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Jusqu’ à 80 % de Remise
 - La Disponibilité est Limitée
 - Déstockage final, les Produits ne pourront pas faire l'Objet d'un Retour
- Ici vous trouverez nos meilleurs offres de produits discontinués. Découvrez les offres d’optiques, d’[imagerie](#) et de [photonique](#). La quantité des produits est très limitée, donc ils sont à saisir rapidement.
- Dépêchez-vous et faites des économies sur tous les produits fin de stock. Pour des offres supplémentaires, consultez notre [déstockage permanent](#).
- Malheureusement nous ne pouvons pas accepter des retours de ces produits de déstockage final. Informations supplémentaires sur les produits ne sont pas disponibles.

Montures compatibles