

Allied Vision Manta G-917 1" CCD, Caméra, Couleur

See More by [Allied Vision](#)



Allied VSION Manta GigE Cameras (Front)



Stock **#88-464** 3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)



1



€2.867,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.867,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
GigE

Type:
Color Camera

Fabricant: Allied Vision
Filetage: ¼-20 with Tripod Mbunt Adapter #89-996
Tampon d'Image: 32MB
Famille de Caméras: Manta
Numéro de Modèle: Manta G-917C
Composante d'Imagerie: Sony ICX814
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 9.10
Pixels (H x V): 3,384 x 2,710
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.69 x 3.69
Aire Active, H x V (mm): 12.5 x 10.0
Taux d'Image (fps): 10.10
Profondeur de Pixel: 8/14 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: GigE, RJ45 with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): 4 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 2 opto-isolated inputs, 2 opto-isolated outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 71 x 44 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 150
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 60.1
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: GigE Vision v1.2, GenICam SFNC V1.2.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

