



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore Hoya B390 (UV-VIS), 25,4 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock #48-635 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 +

€63,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€63,00

Qté 11+

€56,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 390.00
Densité (g/cm³): 2.57
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 125.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B390
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner