



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B410 (UV-VIS), 25,4 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock **#34-433** 3-4 JOURS

-

1

+

€63,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€63,00

Qté 11+
€56,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

CUSTOM
OPTIONS

410.00
Densité (g/cm³): 2.27
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 232.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B410
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner