



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Bande en verre Colore Hoya B410 (UV-VIS), 25 x 25 mm

See More by [Hoya](#)



Stock #34-432 3-4 JOURS

1 €63,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€63,00

Qté 11+

€56,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
25.0 x 25.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

410.00
Densité (g/cm³): 2.27
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 232.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B410
Substrat: ☐ Colored Glass
Longueur (mm): 25.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 25.00
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner