

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B460 (UV-VIS), 12 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock **#34-443** 3-4 JOURS

-

1

+

€37,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€37,00

Qté 11+

€33,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

460.00
Densité (g/cm³): 2.60
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 200.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B460
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner