

[Afficher tous les 58 produits de la même famille.](#)

Caméra Basler ace acA2040-120um USB3 Mono

See More by [Basler](#)



Basler ace USB 3.0 Cameras (Front)



Stock **#35-923** **3 In Stock**

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€980⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€980,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Monochrome

Spectre:

Caractéristiques du produit

Monochrome Camera

Type:

Numéro de Modèle:

acA2040-120um	
Basler	Fabricant:
ace	Série de Caméras:

Propriétés physiques et mécaniques

	Dimensions (mm):
29.3 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	
	Poids (g):
80	
	Logement:
Full	

Capteur

	Tampon d'Image:
Not Specified	
	Type de Capteur:
1/1.8"	
	Résolution (MegaPixels):
3.00	
	Taux d'Image (fps):
120.00	
	Pixels (H x V):
2,048 x 1,536	
	Taille de Pixel, H x V (µm):
3.45 x 3.45	
	Aire Active, H x V (mm):
7.07 x 5.3	
	Composante d'Imagerie:
Sony IMX252	
	Capteur:
Progressive Scan CMOS	
	Type d'Obturateur:
Global	
	Profondeur de Pixel:
10/12 bit	
	Contrôle d'Exposition:
Programmable via camera API, hardware trigger	
	Gamme Dynamique (dB):
73.4	
	Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0	

Electrical

	Consommation de Puissance (W):
3.1	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Interface:
USB 3.0	
	Connecteur:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks	
	Alimentation d'Énergie:
Power over USB	
	GPIOs:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	
	Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	
	Orientation du Port d'Interface:
Back Panel	
	GPIO Connector Type:
6-pin Hirose (HR10)	

Filetage & montage

	Monture:
C-Mount	
	Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
0 to +50	


Température de Stockage (°C):	
-20 to +80	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 235:	
Conforme	

Description produit

- Interface USB 3.0 Haut Débit
- Taille Ultra Compacte
- Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision

Les Caméras USB 3.0 ace de Basler sont un choix idéal pour les utilisateurs de caméras analogiques qui cherchent à passer au numérique, ou pour les utilisateurs de FireWire ou USB 2.0 qui cherchent des taux de transfert de données plus rapides. Elles sont entièrement conformes à l'USB3 Vision et leur petit modèle 29 x29 mm leur permet de remplacer facilement de nombreuses caméras analogiques, FireWire ou USB 2.0. Par ailleurs, ces caméras USB 3.0 disposent de ports USB 3.0 à verrouillage par vis, permettant une plus grande robustesse dans les applications exigeantes, comme lors d'une utilisation industrielle. Toutes les caméras sont dotées d'un logiciel de kit de développement (SDK) de Basler Pylon et d'un driver.

Informations techniques



MT9P031 Sensor QE Curve