


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#37-219**

3-4 JOURS

[Caméras similaires](#)

-

1

+

€3.089,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€3.089,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Sortie Vidéo: USB 3.0
Type: Monochrome Camera
Fabricant: Basler

Filetage: ¼-20 with Tripod Mount Adapter #12-611
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: ace
Numéro de Modèle: acA4096-40um
Composante d'Imagerie: Sony IMX255
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 9.00
Pixels (H x V): 4,096 x 2,168
Taille de Pixel, H x V (µm): 3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm): 14.13 x 7.48
Taux d'Image (fps): 42.00
Profondeur de Pixel: 10/12 bit
Contrôle d'Exposition: Programmable via camera API, hardware trigger
Connecteur: USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 3.6
GPIOs: 1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Dimensions (mm): 35.8 x 40 x 30 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 80
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): 72.8
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -20 to +80
GPIO Connector Type: 6-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: USB3 Vision v1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme