



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG25, 25,4 mm de dia., 3 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#84-901** 3-4 JOURS

- 1 +

€47,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€47,00
Qté 11+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
400.00

Densité (g/cm³): 2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG25
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Remarque: Intense UV radiation can cause a reduction in transmission
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner