

TECHSPEC® C-Mount Extension Tube Kit



Stock **#54-668** **3 In Stock**

- 1 + €367⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€367,00 prix unitaire
Qté 5-9	€323,70 prix unitaire
Qté 10-25	€298,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
C-Mount Kit

Function:
Extension Tube (Fixed)

Contenu du Coffret:

5mm: [#54-628](#), 10mm: [#54-629](#), 15mm: [#54-630](#),
50mm: [#54-632](#), 100mm: [#54-633](#)

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.0

Diamètre Externe (mm):

30.0

Filetage & montage

Type de Filetage:

C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 235:

Conforme

Description produit

- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
- Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.

Informations techniques

