

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Monture Oculaire Monture C, 23 mm de dia.



C-Mount Microscope Eyepiece Mount, #03-628



Stock **#03-628** 20+ In Stock

-

1

+

€46^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€46,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Eyepiece Mount	Type:
Eyepiece	Type d'Optique:
Optic Mount (Fixed)	Function:
Propriétés physiques et mécaniques	

Propriétés physiques et mécaniques

33.00	Longueur (mm):
29.0	Longueur Tube d'Extension (mm):
23.3	Diamètre Interne (mm):
29.0	Diamètre Externe (mm):

Filetage & montage

C-Mount	Type de Filetage:
---------	-------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

• Intègrent des oculaires dans un système de monture C et T

• Filetages mâles de monture C et T

• Construction en aluminium anodisé noir

Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systèmes de monture C et T. Les oculaires sont placés dans le diamètre intérieur des montures où ils sont fixés en place par une vis de blocage. Les montures #03-628 et #53-302 sont conçues pour monter n'importe quel oculaire de microscope de norme DIN (23 mm de diamètre), tandis que la monture #52-303 est conçue pour monter n'importe quel oculaire de télescope de norme américaine (1,25 po/31,7 mm de diamètre). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces montures, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Montures Oculaires Monture C et T TECHSPEC sont idéales pour intégrer des oculaires de microscope et de télescope utiles et polyvalents dans des systèmes de caméra numériques. Les montures #53-302 et #53-303 ont un filetage mâle et femelle de monture T ; la monture #03-628 n'a qu'un filetage mâle de monture C.