

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #55-744

3-4 JOURS



1



€320,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€320,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Diamètre (pouces):
1.00

Substrat:

Colored Glass

Filtres Inclus:
[U-330](#), [U-340](#), [BG-3](#), [BG-18](#), [BG-38](#), [B-390](#), [VG-9](#), [RT-830](#)

Traitement: Uncoated
Couleur: Multiple Colors
Qualité de Surface: 80-50
Type: Bandpass Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm): Schott: +/-0.38, Hoya: +0/-0.25

Conformité réglementaire

Reach 181: Conforme
RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner

