

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

# Sortie Constante, 625nm, Spot Lumineux LED Forte Intensité

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock **#86-432** **1 In Stock**

-

1

+

€570<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €570,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| SL147-625-IC    | Numéro de Modèle:          |
| 50,000          | Durée de Vie LED (heures): |
| LED Illuminator | Type d'Éclairage:          |
| Remarque:       |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                                                                 |                                 |
| Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                                                                  | Fabricant:                      |
| Spot Light                                                                                                                                                                                                                                                             | Géométrie:                      |
| Constant                                                                                                                                                                                                                                                               | Mode d'Éclairage:               |
| Propriétés physiques et mécaniques                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 26.0                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hauteur (mm):                   |
| 66.7 L x 62.0 W                                                                                                                                                                                                                                                        | Dimensions (mm):                |
| 122.5                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poids (g):                      |
| 65.00                                                                                                                                                                                                                                                                  | Couverture de Champ (mm):       |
| Propriétés optiques                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| Red                                                                                                                                                                                                                                                                    | Couleur:                        |
| 625                                                                                                                                                                                                                                                                    | Longueur d'Onde (nm):           |
| 6 - 24                                                                                                                                                                                                                                                                 | Distance de Travail (pouces):   |
| Electrical                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| 30.00                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maximum Trigger Frequency (Hz): |
| Connectivité matérielle & interfaçage                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Flying Leads                                                                                                                                                                                                                                                           | Connecteur:                     |
| 24.00                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tension d'Utilisation (V):      |
| <div>Alimentation d'Énergie:</div> <div>Power Supply Required and Sold Separately.<br/>USA: <a href="#">#66-855</a><br/>Europe: <a href="#">#66-855</a><br/>Japan: <a href="#">#89-513</a><br/>Korea: <a href="#">#33-773</a><br/>China: <a href="#">#66-855</a></div> |                                 |
| 90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz                                                                                                                                                                                                                                             | Alimentation:                   |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                    | Longueur du Câble (m):          |
| Filetage & montage                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| M4 Nut Channel for Mounting                                                                                                                                                                                                                                            | Filetage:                       |
| Conformité réglementaire                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <a href="#">Conforme</a>                                                                                                                                                                                                                                               | RoHS 2015:                      |
| <a href="#">Visionner</a>                                                                                                                                                                                                                                              | Certificate of Conformance:     |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>                                                                                                                                                                                                                                       | Reach 233:                      |

## Description produit

- Couvrent une Surface de 65 mm à une Distance de Travail de 300 mm
- Filetage M6
- Intensité Variable et Options Stroboscopiques

Les Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité sont conçus pour des applications requérant un éclairage intense et structuré. Excellents pour une utilisation avec des caméras à balayage linéaire et pour l'inspection de zones étendues, ces spots lumineux à forte brillance issus dans un boîtier compact apportent un éclairage doux et uniforme. Adaptées à des applications d'imagerie fonctionnant à de longues distances de travail, les LED sont alignées avec précision sur un système de ciblage exclusif permettant un éclairage stable, une illumination uniforme et une longue durée de vie du produit.

**Remarque :** Alimentation 24 V requise, [#66-855](#). Des [Accessoires pour Produits d'Advanced Illumination](#) sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 µs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz