

Platine à Réglage Grossier et Fin



#37-603

Stock **#37-603** 11 In Stock

-

1

+

€348⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€348,00 prix unitaire
Qté 10+	€307,40 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English	Type:
Not Lockable	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Linear (X)	Type de Mouvement:
------------	--------------------

	Guide System:
Dovetail	
	Taille de Plateau (mm):
20 x 100	
	Course (mm):
40 (±20) Coarse, 2 (±1) Fine	
	Capacité de Charge (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical	
	Précision (µm):
50	
	Course par Tour de 360° (mm):
15 Coarse, 0.11 Fine	
	Poids (g):
370	

	Table Size (mm):
20 x 57	

Connectivité matérielle & interfaçage

	Mécanisme:
Rack and Pinion	

Filetage & montage

	Filetage:
Stage: (1) ¼-20 Base: (2) 8-32	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Dispensé	
	Reach 224:
Contains SVHC(s)	
	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- De nombreuses configurations disponibles
- Capacité de charge élevée
- Parfaits pour les applications requérant de longues courses
- D'autres [Plateaux à Crémaillères et Molettes](#) disponibles

Les Plateaux à Crémaillères et Molettes Élémentaires sont idéales pour les applications requérant une capacité de charge élevée ou une longue course. Ces plateaux disposent de capacités de charge horizontale de 3,5 kg et de capacités de charge verticales de 2,1 kg. Chaque plateau offre une base et une platine comprenant des filetages de montage et présente une construction en acier comportant bras en laiton. Les Plateaux à Crémaillères et Molettes Élémentaires sont disponibles dans de multiples configurations avec des tailles de platines variables. Ces Plateaux sont dotés d'un système de guidage à queue d'aronde.

Informations techniques

