

## English Plate for 1.25" Stages



Stock #55-646 **4 In Stock**

- 1 + €30<sup>50</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

Qté 1+	€30,50 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

English **Type:**

Compatible with 1.25" Stages **Remarque:**

### Propriétés physiques et mécaniques

0.25 **Épaisseur (pouces):**

1/4-20 **Filetage au Centre:**

1.25 x 1.25      **Dimensions (pouces):**

(4) #4 on 0.75" Sq.      **Trous pour Écrous SHCS:**

**Conformité réglementaire**

<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Conforme</a>	<b>Reach 233:</b>

**Description produit**

- Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des [Stages de Mouvement](#)
- Filetage du Centre, M6 ou M16
- Aluminium Anodisé Noir

Utilisez la dimension 'A' ci-dessous pour correspondre à la largeur de la plaque du dessus avec le rapport de côté ou stage de mouvement (tu ne sont pas conformes à ceci. Perforation 'E' et espace 'B' doivent également correspondre avec les trous et espaces du stage du top. Tour M16 n'est pas disponible pour la plaque du haute de 1.25". Toutes les dimensions sont en pouces.

**Informations techniques**

A	B	C	D	Mounting Hole E	Mounting Hole F	Thickness	Stock No.
1.25"	0.75"	0.25"	0.625"	#4	1/4-20	0.25"	<a href="#">#55-646</a>
					M6 x 1.0	6.35mm	<a href="#">#55-647</a>
1.75"	1.00"	0.375"	0.875"	#6	1/4-20	0.25"	<a href="#">#55-648</a>
					M6 x 1.0	6.35mm	<a href="#">#55-649</a>
					M16 x 1.0	6.35mm	<a href="#">#55-650</a>
2.62"	1.414"	0.603"	1.31"	#10	1/4-20	0.375"	<a href="#">#55-651</a>
					M6 x 1.0	9.525mm	<a href="#">#55-652</a>
					M16 x 1.0	9.525mm	<a href="#">#55-653</a>

