

English Plate for 1.25" Stages



Stock #55-646 4 In Stock

-

1

+

€30^{,50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€30,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
English	Type:
Compatible with 1.25" Stages	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques	
0.25	Épaisseur (pouces):
1/4-20	Filetage au Centre:

	Dimensions (pouces):
1.25 x 1.25	
	Trous pour Écrous SHCS:
(4) #4 on 0.75" Sq.	

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 233:

Description produit

- Permet le Montage de Postes Métriques ou de Supports de Postes pour des **Stages de Mouvement**
- Filetage du Centre, M6 ou M16
- Aluminium Anodisé Noir

Utilisez la dimension 'A' ci-dessous pour correspondre à la largeur de la plaque du dessus avec le rapport de côté ou stage de mouvement (tous ne sont pas conformes à ceci). Perforation 'E' et espace 'B' doivent également correspondre avec les trous et espaces du stage du top. Tour M16 n'est pas disponible pour la plaque du haut de 1.25". Toutes les dimensions sont en pouces.

Informations techniques

A	B	C	D	Mounting Hole E	Mounting Hole F	Thickness	Stock No.
1.25"	0.75"	0.25"	0.625"	#4	1/4-20	0.25"	#55-646
					M6 x 1.0	6.35mm	#55-647
1.75"	1.00"	0.375"	0.875"	#6	1/4-20	0.25"	#55-648
					M6 x 1.0	6.35mm	#55-649
					M16 x 1.0	6.35mm	#55-650
2.62"	1.414"	0.603"	1.31"	#10	1/4-20	0.375"	#55-651
					M6 x 1.0	9.525mm	#55-652
					M16 x 1.0	9.525mm	#55-653

